

Nœud multipôle VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Code article: 543412

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61984
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16 sur distributeurs bistables 32 sur distributeurs monostables
Courant résiduel max.	6 A
Tension de service nominale CC	24 V
Résistance à la tension de choc	1,5 kV
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Degré d'encrassement	3
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	545 g
Commande électrique	multipôle
Raccord électrique	Connecteur femelle/Barrette de fixation
Matériau du couvercle	PA
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression