

# Plaque de détendeurs VABF-S3-1-R3C2-C-6

Code article: 543529

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                        | 26 mm                                                                     |
| Selon la norme                                 | ISO 15407-1                                                               |
| Position de montage                            | Indifférente                                                              |
| Superposition pneumatique                      | Manodétendeur pour 4                                                      |
| Fonction du régulateur                         | Pression de sortie constante avec échappement secondaire                  |
| Choix du manomètre                             | possible                                                                  |
| Plage de réglage de pression MPa               | 0.2 MPa...0.6 MPa                                                         |
| Plage de réglage de pression                   | 2 bar...6 bar                                                             |
| Plage de réglage de pression psi               | 29 psi...87 psi                                                           |
| Pression d'alimentation 1                      | 0.5 bar...10 bar                                                          |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 0 - Aucun effet de corrosion                                              |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Degré de protection                            | IP65<br>NEMA 4                                                            |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C                                                             |
| Poids du produit                               | 305 g                                                                     |
| Type de fixation pour superposition            | sur embase juxtaposable<br>Sur embase unitaire                            |
| Raccordement pour manomètre                    | Avec agrafe                                                               |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau d'élément de commande                 | PA                                                                        |
| Matériau corps de détendeur                    | Aluminium moulé sous pression                                             |