


Plaque de détendeurs VABF-S3-1-R5C2-C-6

Code article: 543541

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	26 mm
Selon la norme	ISO 15407-1
Position de montage	Indifférente
Superposition pneumatique	Manodétendeur pour 2 et 4 réversible
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Choix du manomètre	possible
Plage de réglage de pression MPa	0.05 MPa...0.6 MPa
Plage de réglage de pression	0.5 bar...6 bar
Plage de réglage de pression psi	7.25 psi...87 psi
Pression d'alimentation 1	0.5 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	430 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable Sur embase unitaire
Raccordement pour manomètre	Avec agrafe
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de commande	PA
Matériau corps de détendeur	Aluminium moulé sous pression