

Vérin à faible course AEVC-4-2,5-A-P

Code article: 188052

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	2.5 mm
Ø du piston	4 mm
Force de rappel pour tige de piston rentrée	1 N
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Structure de construction	Piston Tige de piston
Détection de position	sans
Pression de service	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force théorique à 6 bar, avance	4.9 N
Masse déplacée	0.15 g
Poids du produit	3 g
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec accessoires Au choix :
Raccord pneumatique	M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau joints d'étanchéité	HNBR NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé

Caractéristiques	Valeur
Matériau tige de piston	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé