


# Distributeur de base LFMB-D-MIDI-A-U

Code article: 546445

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                         | Valeur                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Série                                    | D                                                              |
| Taille                                   | Midi                                                           |
| Structure de construction                | Filtre à fibres                                                |
| Finesse de filtration                    | 1 µm                                                           |
| Purgeur de condensats                    | Automatique                                                    |
| Pression de service                      | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi        |
| Fluide de service                        | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4]<br>Gaz inertes |
| Classe de pureté de l'air en sortie      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>Gaz inertes      |
| Pouvoir de séparation du filtre          | 99.99 %                                                        |
| Volume max. de condensats                | 1.45 OZ                                                        |
| Protection de la cuve                    | Cage métallique de protection                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC   | 2 - Effets de corrosion moyens                                 |
| Conformité PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Température du fluide                    | 33.8 °F...140 °F                                               |
| Température ambiante                     | 14 °F...140 °F                                                 |
| Température de stockage                  | 14 °F...140 °F                                                 |
| Degré de séparation des particules fines | 99 %                                                           |
| Teneur en huile résiduelle               | 1.35E-05 oz/yd³                                                |
| Degré de séparation de l'aérosol d'huile | 90 %                                                           |
| Mode de fixation                         | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires<br>Au choix :       |
| Position de montage                      | vertical +/- 5°                                                |
| Matériau du boîtier                      | Zinc moulé sous pression                                       |
| Matériau du filtre                       | Mailles en silicate de bore                                    |
| Matériau de cuve                         | PC                                                             |
| Note sur le matériau                     | Conforme à RoHS                                                |
| Poids du produit                         | 22.8 oz                                                        |