

Manomètre PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Code article: 1908519

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale du manomètre	63
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	1,6
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-40 °C...70 °C
Température du fluide	0 °C...60 °C
Température ambiante	0 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Radial, en bas
Raccord pneumatique	G1/4
matériaux en contact avec le fluide	Laiton
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du hublot de contrôle	PS

Caractéristiques	Valeur
Couleur du boîtier	argent
Poids du produit	80 g
Cadran gradué	Echelle triple MPa (extérieur) bar (extérieur) psi (intérieur)