

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBA-1"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C

Code article: 1915748

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 3 voies Trou en T
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	Rp1
Indication de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Diamètre nominal DN	25
Pression de service	6 bar...8.4 bar
Pression nominale de vanne PN	63
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gaz inertes Eau - pas de vapeur d'eau Liquides neutres
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Température du fluide	-10 °C...200 °C
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Débit Kv type T carré	10.9 m³/h
Débit Kv type T droit	22.4 m³/h
Température superficielle max. assemblage	TX
Assemblage du groupe d'explosion	IIC, IIIC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Référence matériau du boîtier	1.4408
Matériau joints d'étanchéité	PTFE Renforcé de PTFE
Matériau de bille	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau bille	1.4408
Matériau d'arbre	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau d'arbre	1.4401

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	3850 g
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Température ambiante Ex	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts