


# Unité de conditionnement LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A

Code article: 192467

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | Maxi                                                                                                                                                          |
| Série                                           | D                                                                                                                                                             |
| Sécurité anti-déclenchement                     | Bouton tournant avec verrouillage                                                                                                                             |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                                                                                                               |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                                                                                                                         |
| Purgeur de condensats                           | Automatique                                                                                                                                                   |
| Structure de construction                       | Module de dérivation<br>Manocontact<br>Distributeur de mise en circuit<br>Filtre-manodétendeur avec manomètre<br>Distributeur de mise en pression progressive |
| Volume max. de condensats                       | 43 cm³                                                                                                                                                        |
| Protection de la cuve                           | Cage métallique de protection                                                                                                                                 |
| Indicateur de pression                          | avec manomètre                                                                                                                                                |
| Pression de service                             | 0.3 MPa...1.2 MPa<br>3 bar...12 bar<br>43.5 psi...174 psi                                                                                                     |
| Plage de réglage de pression MPa                | 0.25 MPa...1.2 MPa                                                                                                                                            |
| Plage de réglage de pression                    | 2.5 bar...12 bar                                                                                                                                              |
| Plage de réglage de pression psi                | 36.25 psi...174 psi                                                                                                                                           |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 3000 l/min                                                                                                                                                    |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Gaz inertes                                                                                                     |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                                                |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                             |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 8 : 4]<br>Gaz inertes                                                                                                |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                |
| Poids du produit                                | 5400 g                                                                                                                                                        |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires<br>Au choix :                                                                                                      |
| Raccord pneumatique 1                           | G3/4                                                                                                                                                          |

| Caractéristiques      | Valeur                   |
|-----------------------|--------------------------|
| Raccord pneumatique 2 | G3/4                     |
| Matériau du boîtier   | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de cuve      | PC                       |