


# Unité de conditionnement FRC-1-D-7-O-MAXI-A

Code article: 192649

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | Maxi                                                                                |
| Série                                           | D                                                                                   |
| Sécurité anti-déclenchement                     | Bouton tournant avec verrouillage                                                   |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                                     |
| Purgeur de condensats                           | Automatique                                                                         |
| Structure de construction                       | Filtre-manodétendeur sans manomètre<br>Pulvérisateur d'huile proportionnel standard |
| Volume max. de condensats                       | 80 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                                               |
| Protection de la cuve                           | Cage métallique de protection                                                       |
| Indicateur de pression                          | Préparé pour G1/4                                                                   |
| Pression de service                             | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                 |
| Plage de réglage de pression                    | 0.5 bar...7 bar                                                                     |
| Hystérésis max. de pression                     | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                                      |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 8700 l/min                                                                          |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                                          |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                                      |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Poids du produit                                | 2520 g                                                                              |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires                                          |
| Raccord pneumatique 1                           | G1                                                                                  |
| Raccord pneumatique 2                           | G1                                                                                  |
| Matériau du boîtier                             | Zinc moulé sous pression                                                            |
| Matériau de cuve                                | PC                                                                                  |