

Interface électrique VABE-S6-1LF-C-A8-E

Code article: 549043

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Interface du bus de terrain	Connecteur femelle, M12x1, à 4 pôles Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Nombre maximum de bobines	8
Nombre d'esclaves par appareil	2
Nombre maximal de sorties	8
Nombre maximal d'entrées	8
Tension de service nominale CC	24 V
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	850 g
Commande électrique	Bus de terrain
Raccord électrique	Via CPX
Plage d'adressage	1 à 31 (0) Réglage par console d'adressage AS-Interface
Isolation galvanique d'interface de bus de terrain	Optocoupleur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR PUR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression PA