

# Surpresseur DPA-63-10-A

Code article: 549399

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø du piston                                    | 63 mm                                                                                                |
| Position de montage                            | Indifférente                                                                                         |
| Structure de construction                      | Multiplificateurs de pression à double piston avec piston magnétique                                 |
| Indicateur de pression                         | Préparé pour G1/8                                                                                    |
| Pression de sortie 2                           | 0.4 MPa...1 MPa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi                                                |
| Pression de service                            | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                               |
| Plage de réglage de pression MPa               | 0.4 MPa...1 MPa                                                                                      |
| Plage de réglage de pression                   | 4 bar...10 bar                                                                                       |
| Plage de réglage de pression psi               | 58 psi...145 psi                                                                                     |
| Pression d'alimentation 1                      | 2 bar...8 bar                                                                                        |
| Pression d'entrée 1 MPa                        | 0.2 MPa...0.8 MPa                                                                                    |
| Pression d'alimentation 1 psi                  | 29 psi...116 psi                                                                                     |
| Note sur la plage de réglage de pression       | A ressort de régulateur tendu au maximum, la pression de sortie maximale peut être dépassée de 40 %. |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                                                           |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié impossible                                                                   |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                       |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                    |
| Température de stockage                        | 5 °C...60 °C                                                                                         |
| Température ambiante                           | 5 °C...60 °C                                                                                         |
| Poids du produit                               | 6000 g                                                                                               |
| Mode de fixation                               | Avec taraudage                                                                                       |
| Raccord pneumatique 1                          | G3/8                                                                                                 |
| Raccord pneumatique 2                          | G3/8                                                                                                 |
| Raccord pneumatique 3                          | G3/8                                                                                                 |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                                                      |