

# Réducteur EMGA-60-P-G5-SST-57

Code article: 549431

**FESTO**



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	60 mm
Taille de flasque moteur	57 mm
Jeu en torsion	0.17 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	5:1
Vitesse d'entraînement max.	13000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	22 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.078 kgcm <sup>2</sup>
Couple de sortie maximal	35.2 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	2.3 Nm/arcmin
Poids du produit	900 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	500 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	400 N
Interface de sortie du réducteur	60G
Interface réducteur actionneur	57 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS