


# Distributeur de mise en circuit HEP-3/4-D-MIDI

Code article: 193253

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Structure de construction                       | Vanne de piston                                                           |
| Mode d'actionnement                             | pneumatique                                                               |
| Principe d'étanchéité                           | souple                                                                    |
| Fonction d'échappement                          | sans étranglement                                                         |
| Commande manuelle auxiliaire                    | aucun                                                                     |
| Type de rappel                                  | ressort mécanique                                                         |
| Fonction de distributeur                        | 3/2 monostable fermé                                                      |
| Pression de service                             | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                         |
| Pression de pilotage                            | 3 bar...16 bar                                                            |
| Valeur C                                        | 16.2 l/sbar                                                               |
| Valeur b                                        | 0.47                                                                      |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 4100 l/min                                                                |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                           |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires                                |
| Position de montage                             | Indifférente                                                              |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible                                                              |
| Poids du produit                                | 500 g                                                                     |
| Raccord pneumatique 1                           | G3/4                                                                      |
| Raccord pneumatique 2                           | G3/4                                                                      |
| Raccord pneumatique 3                           | G1/4                                                                      |
| Raccord d'air de pilotage 12                    | G1/8                                                                      |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |

| Caractéristiques             | Valeur                        |
|------------------------------|-------------------------------|
| Matériau joints d'étanchéité | NBR                           |
| Matériau du boîtier          | Aluminium moulé sous pression |