

## Bloc de raccordement CPE14-3/2-PRS-3/8-8-NPT

Code article: 550616

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimension modulaire                                | 20 mm                                  |
| Position de montage                                | Indifférente                           |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs     | 8                                      |
| Nombre max. de zones de pression                   | 2                                      |
| Pression d'éclatement                              | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Pression de service                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 2 - Effets de corrosion moyens         |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Température du fluide                              | 23 °F...122 °F                         |
| Température ambiante                               | 23 °F...122 °F                         |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.9 ft-lbf                             |
| Poids du produit                                   | 17.1 oz                                |
| Mode de fixation du bloc de raccordement           | avec trou débouchant                   |
| Mode de fixation distributeur                      | Avec taraudage                         |
| Raccord pneumatique 1                              | NPT 3/8                                |
| Raccord pneumatique 3                              | NPT 3/8                                |
| Raccord pneumatique 5                              | NPT 3/8                                |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                        |
| Matériau embase de raccordement                    | Alliage d'aluminium corroyé            |