


Venturi
VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2
 Code article: 193578

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal de la buse Laval	2 mm
Dimension modulaire	24 mm
Type de construction du silencieux	ouvert
Position de montage	Indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	Débit d'aspiration élevé Standard
Fonction intégrée	Silencieux ouvert
Structure de construction	Forme en T
Pression de service au débit d'aspiration max.	3 bar
Pression de service	1 bar...8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère	188 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	0 °C...60 °C
Niveau de pression sonore à pression service nominale	60 dB(A)
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	0,8 Nm
Poids du produit	182 g
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	QS-10
Raccord pneumatique 3	Silencieux ouvert
Raccord de vide	QS-12
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la buse réceptrice	POM
Matériau du boîtier	Renforcé de POM

Caractéristiques	Valeur
Matériau du silencieux	Aluminium moulé sous pression POM Mousse de PU
Matériau de buse émettrice	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau raccord à vis	Laiton Nickelé