



# Câble codeur NEBM-M12G8-E-5-S1G9

Code article: 550748

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Désignation du câble                              | Sans porte-étiquette                           |
| Raccord électrique 1, fonction                    | Côté appareils de terrain                      |
| Raccord électrique 1, conception                  | ronde                                          |
| Raccord électrique 1, type de raccord             | Connecteur femelle                             |
| Raccord électrique 1, départ de câble             | droit                                          |
| Raccord électrique 1, connectique                 | M12x1 codage A selon EN 61076-2-101            |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils        | 8                                              |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés        | 8                                              |
| Raccord électrique 2, fonction                    | Côté commande                                  |
| Raccord électrique 2, conception                  | Carrée                                         |
| Raccord électrique 2, type de connexion           | Connecteur mâle                                |
| Raccord électrique 2, départ de câble             | Droite                                         |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement | Sub-D                                          |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils        | 9                                              |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés        | 8                                              |
| Plage de tension de service CC                    | 0 V...30 V                                     |
| Tension de service nominale CC                    | 24 V                                           |
| Plage de tension de service CA                    | 0 V...30 V                                     |
| Tension de service nominale CA                    | 24 V                                           |
| Blindage                                          | oui                                            |
| Longueur de câble                                 | 5 m                                            |
| Caractéristiques des câbles                       | compatible avec la chaîne porte-câbles         |
| Rayon de courbure, câblage mobile                 | 49 mm                                          |
| Diamètre de câble                                 | 6.5 mm                                         |
| Composition du câble                              | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                   |
| Section nominale du fil                           | 0.14 mm <sup>2</sup>                           |
| Degré de protection                               | IP65                                           |
| Note sur le degré de protection                   | IP30 pour connecteur mâle Sub-D à l'état monté |
| Température ambiante                              | -40 °C...70 °C                                 |

| Caractéristiques                                    | Valeur                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -40 °C...70 °C                     |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)     | Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)   | selon les prescriptions UK RoHS    |
| Conformité PWIS                                     | VDMA24364-B2-L                     |
| Note sur le matériau                                | Conforme à RoHS                    |
| Matériau de gaine du câble                          | TPE-U(PUR)                         |
| Couleur de gaine de câble                           | Gris                               |