


Venturi VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Code article: 193637

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal de la buse Laval	0.45 mm
Dimension modulaire	13 mm
Position de montage	Indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	Débit d'aspiration élevé Inline
Structure de construction	Forme droite
Pression de service au débit d'aspiration max.	6 bar
Pression de service	1 bar...8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère	12 l/min
Temps de mise sous pression à une pression de service nominale	1.57 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 °C...60 °C
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	12 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 3	Non canalisé
Raccord de vide	Union mâle QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la buse réceptrice	POM
Matériau du boîtier	Renforcé de POM
Matériau de buse émettrice	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau raccord à vis	Laiton Nickelé