


Réducteur EMGA-80-P-G5-SAS-100

Code article: 552195

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	80 mm
Taille de flasque moteur	100 mm
Jeu en torsion	0.12 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	5:1
Vitesse d'entraînement max.	7000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	110 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.45 kgcm ²
Couple de sortie maximal	176 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	6 Nm/arcmin
Poids du produit	2100 g
Interface de sortie du réducteur	80G
Interface réducteur actionneur	100 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS