


Réducteur EMGA-160-P-G3-SAS-140

Code article: 552200

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	160 mm
Taille de flasque moteur	140 mm
Jeu en torsion	0.1 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	3:1
Vitesse d'entraînement max.	6500 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	400 Nm
Moment d'inertie du réducteur	12.14 kgcm ²
Couple de sortie maximal	640 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	38 Nm/arcmin
Poids du produit	18000 g
Interface de sortie du réducteur	160G
Interface réducteur actionneur	140 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS