



Bloc de distribution MS4N-FRM-FRZ

Code article: 554101

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Module de dérivation
Pression de service	0 bar...14 bar
Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2	4050 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le haut	3250 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le bas	2900 l/min
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	60 g
Raccord pneumatique 3	1/4 NPT
Raccord pneumatique 4	1/4 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression