


Vérin roto-linéaire DSL-40-100-270-CC-A-S2-KF-B

Code article: 556751

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Angle d'amortissement	16 deg
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...240 deg
Course	100 mm
Ø du piston	40 mm
Angle d'oscillation	0 deg...240 deg
Amortissement	Amortisseur des deux côtés bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	-3 deg
Mode de fonctionnement	à double effet
Structure de construction	Palette oscillante
Détection de position	Pour capteur de proximité
Variante	Tige de piston traversante
Sécurité anti-rotation/guidage	à roulement à billes
Pression de service	2.5 bar...8 bar
Vitesse d'impact max.	500 mm/s
Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar	0.7 Hz
Jeu d'angle d'oscillation	0.05 deg
Répétabilité	0.1 deg
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment de charge dynamique	5.4 Nm
Force théorique sous 6 bar, recul	495 N
Force théorique à 6 bar, avance	603 N
Couple de rotation théorique à 6 bar	20 Nm
Moment d'inertie de masse admis	0.004 kgm²
Poids du produit	5350 g
Poids de base à 0 mm de course	5350 g

Caractéristiques	Valeur
Poids additionnel par 10 mm de course	175 g
Mode de fixation	Bloqué dans la rainure en T avec filetage Au choix :
Raccord pneumatique	G1/8
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau joints d'étanchéité	TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé lisse
Matériau tige de piston	Acier traité