

Kit axial EAMM-A-P8-38A-40P

Code article: 1986292

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|------------------------|
| Longueur nominale | 10.7 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 8000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Moment d'inertie de masse | 5.87 kgmm ² |
| Couple transmissible | 12.5 Nm |
| Poids du produit | 110 g |
| Code d'interface, actionneur | P8-38A |
| Code d'interface moteur In | 40P |
| Code d'interface du carter d'accouplement | 38A.2 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |