Bout d'arbre
EAMB-16-7-8X15-8X10

Code article: 558034



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	8 mm
Diamètre de logement 2	8 mm
Taille	50
Longueur nominale	15 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d’inertie de masse	0.45 kgmm²
Couple transmissible	4.5 Nm
Poids du produit	20.2 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS