



# **Plaque de détendeurs** **VABF-S4-1-R6C2-C-10E**

Code article: 560776

**FESTO**



## **Fiche technique**

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                           | 26 mm                                                                     |
| Selon la norme                                    | ISO 15407-2                                                               |
| Position de montage                               | Indifférente                                                              |
| Fonction du régulateur                            | Pression de sortie constante avec échappement secondaire                  |
| Choix du manomètre                                | possible                                                                  |
| Pression de service                               | 1 MPa<br>10 bar                                                           |
| Plage de réglage de pression MPa                  | 0.05 MPa...0.85 MPa                                                       |
| Plage de réglage de pression                      | 0.5 bar...8.5 bar                                                         |
| Plage de réglage de pression psi                  | 7.25 psi...123.25 psi                                                     |
| Pression d'alimentation 1                         | 0.5 bar...10 bar                                                          |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)   | Selon la directive européenne relative aux basses tensions                |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques               |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande    | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC            | 0 - Aucun effet de corrosion                                              |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Degré de protection                               | IP65<br>NEMA 4                                                            |
| Fluide de pilotage                                | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Température ambiante                              | -5 °C...50 °C                                                             |
| Poids du produit                                  | 491 g                                                                     |
| Type de fixation pour superposition               | sur embase juxtaposable<br>Sur embase unitaire                            |
| Raccordement pour manomètre                       | Avec agrafe                                                               |
| Matériau d'élément de commande                    | PA                                                                        |
| Matériau corps de détendeur                       | Aluminium moulé sous pression                                             |