

# Embase VMPAL-AP-10-QS4-2-T1

Code article: 561018

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                        | 10.7 mm                                                                   |
| Longueur                                       | 107.3 mm                                                                  |
| Dimension modulaire                            | 10.7 mm                                                                   |
| Taille du distributeur                         | 10 mm                                                                     |
| Séparation des zones de pression               | Canal 1                                                                   |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 1                                                                         |
| Sens d'écoulement                              | Réversible                                                                |
| Structure du terminal de distributeurs         | Différentes grandeurs de distributeurs possibles                          |
| Nombre maximum de bobines                      | 2                                                                         |
| Pression de service                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                    |
| Pression de pilotage MPa                       | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                         |
| Pression de pilotage                           | 3 bar...8 bar                                                             |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 3 - Effets de corrosion forts                                             |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C                                                             |
| Poids du produit                               | 30 g                                                                      |
| Raccord pneumatique 2                          | pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm                                         |
| Raccord pneumatique 4                          | pour Ø extérieur de tuyau de 4 mm                                         |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau d'embase                              | Renforcé de polyamide                                                     |