

# Doigts de pince adaptative DHAS-GF-60-U-BU

Code article: 3998967

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Position de montage                          | Indifférente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Aptitude alimentaire                         | voir Informations complémentaires sur les matériaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température ambiante                         | 10 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                             | 7 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau mors                                | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |