


# Électro distributeur VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3

Code article: 566457

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | 5/2 monostable                           |
| Mode d'actionnement                             | électrique                               |
| Taille du distributeur                          | 10 mm                                    |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 220 l/min                                |
| Raccord de travail pneumatique                  | M5                                       |
| Tension de service                              | 24 V DC                                  |
| Pression de service                             | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar    |
| Structure de construction                       | Vanne de piston                          |
| Type de rappel                                  | ressort mécanique<br>ressort pneumatique |
| Certification                                   | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)    |
| Degré de protection                             | IP40<br>IP65<br>avec connecteur femelle  |
| Diamètre nominal                                | 3.2 mm                                   |
| Fonction d'échappement                          | Réduction possible                       |
| Principe d'étanchéité                           | souple                                   |
| Position de montage                             | Indifférente                             |
| Commande manuelle auxiliaire                    | Bistable<br>Monostable<br>Protégé        |
| Mode de pilotage                                | piloté                                   |
| Alimentation en air de pilotage                 | interne                                  |
| Chevauchement                                   | recouvrement positif                     |
| Pression de pilotage MPa                        | 0.25 MPa...0.8 MPa                       |
| Pression de pilotage                            | 2.5 bar...8 bar                          |
| Compatibilité avec le vide                      | non                                      |
| Temps de commutation désactivé                  | 17 ms                                    |
| Temps de commutation activé                     | 8 ms                                     |
| Facteur de marche                               | 100%                                     |
| Impulsion de test positive max. pour signal 0   | 700 µs                                   |

| Caractéristiques                                               | Valeur                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impulsion de test négative max. pour signal 1                  | 900 µs                                                                                   |
| Caractéristiques de bobine                                     | 24 V CC : 1,0 W<br>24 V CC : phase courant faible 0,3 W, phase courant élevé 1,0 W       |
| Fluctuations de tension admissibles                            | +/- 10 %                                                                                 |
| Fluide de service                                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande                 | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)                |
| Résistance aux vibrations                                      | Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Limitation de température ambiante et de température de fluide | -5 - 50 °C<br>Sans réduction du courant de maintien                                      |
| Résistance aux chocs                                           | Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27                |
| Classe de protection anticorrosion CRC                         | 2 - Effets de corrosion moyens                                                           |
| Conformité PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                        |
| Classe de salle blanche                                        | Classe 5 selon ISO 14644-1                                                               |
| Température du fluide                                          | -5 °C...60 °C                                                                            |
| Température ambiante                                           | -5 °C...60 °C                                                                            |
| Poids du produit                                               | 45 g                                                                                     |
| Raccord électrique                                             | Par embase électrique                                                                    |
| Mode de fixation                                               | Sur embase de raccordement<br>avec trou débouchant<br>Au choix :                         |
| Raccord pneumatique 1                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 2                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 3                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 4                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 5                                          | M5                                                                                       |
| Note sur le matériau                                           | Conforme à RoHS                                                                          |
| Matériau joints d'étanchéité                                   | HNBR<br>NBR                                                                              |
| Matériau du boîtier                                            | Alliage d'aluminium corroyé                                                              |