


# Distributeur pneumatique VL/O-3-PK-3

Code article: 4233

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable ouvert
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	100 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	0 bar...8 bar
Structure de construction	Siège de clapet
Diamètre nominal	2.5 mm
Temps de commutation désactivé	50 ms
Temps de commutation activé	12 ms
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	110 g
Mode de fixation	Sur embase sur cadre de montage avec trou débouchant Au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Matériau d'embase	Laiton Renforcé au PPS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Matière plastique Zinc moulé sous pression