

## Raccord rapide en T TCK-3/8-PK-9

Code article: 4490

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 8 mm                                                              |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Anneau d'étanchéité                                               |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                      |
| Modèle                                                 | Forme en T                                                        |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                   |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                                                    |
| Couple de serrage nominal                              | 12.5 Nm                                                           |
| Tolérance du couple de serrage nominal                 | ± 20 %                                                            |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage G3/8                                                     |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou            |
| Matériau d'écrou-raccord                               | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                              |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                   |
| Matériau d'anneau d'étanchéité                         | Renforcé de PA<br>TPE-U(PU)                                       |
| Matériau du boîtier                                    | Zinc moulé sous pression                                          |
| Matériau de la vis creuse                              | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                              |
| Matériau du raccord orientable                         | Zinc moulé sous pression                                          |