

Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1K9-LR

Code article: 573948

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Caractéristiques des câbles	pour applications statiques
Protection contre l'inversion de polarité	bipolaire
Fonctions supplémentaires	Extinction d'arc Réduction du courant de maintien
Témoin d'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Degré d'encrassement	3
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Couple de serrage max.	0.27 Nm
Rayon de courbure min. du câble	34 mm
Poids du produit	92 g
Raccord électrique	2 pôles/2 fils Connecteur femelle coudé/Câble Modèle carré/Extrémité nue
Composition du câble	2 x 0,25 mm ²
Diamètre de câble	3.4 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,1 mm
Longueur de câble	5 m
Extrémités de fils	Cosse
Raccordement du câble de protection	non disponible
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse
Couleur du boîtier	noir
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	PA

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Matériau du boîtier	PA
Matériau de gaine du câble	TPV
Matériau de vis	Acier traité