


# Distributeur de base C-5/2-1/4

Code article: 5750

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1400 l/min
Pression de service	1 bar...10 bar
Diamètre nominal	6.5 mm
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Pression de pilotage	2 bar...10 bar
Fréquence de commutation max.	40 Hz
Temps de commutation désactivé	28 ms
Temps de commutation activé	24 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Sur embase
Raccord d'air de pilotage 12	G1/8
Raccord d'air de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau diaphragme	PUR