


# Câble codeur NEBM-M12G8-E- -N-R3G8

Code article: 5212317

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Désignation du câble                              | Sans porte-étiquette                                        |
| Raccord électrique 1, fonction                    | Côté appareils de terrain                                   |
| Raccord électrique 1, conception                  | ronde                                                       |
| Raccord électrique 1, type de raccord             | Connecteur femelle                                          |
| Raccord électrique 1, départ de câble             | droit                                                       |
| Raccord électrique 1, connectique                 | M12x1 codage A selon EN 61076-2-101                         |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils        | 8                                                           |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés        | 8                                                           |
| Raccord électrique 2, fonction                    | Côté commande                                               |
| Raccord électrique 2, conception                  | Carrée                                                      |
| Raccord électrique 2, type de connexion           | Connecteur mâle                                             |
| Raccord électrique 2, départ de câble             | Droite                                                      |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement | RJ45                                                        |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils        | 8                                                           |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés        | 8                                                           |
| Plage de tension de service CC                    | 0 V...30 V                                                  |
| Tension de service nominale CC                    | 24 V                                                        |
| Plage de tension de service CA                    | 0 V...30 V                                                  |
| Tension de service nominale CA                    | 24 V                                                        |
| Blindage                                          | oui                                                         |
| Longueur de câble                                 | 1 m...25 m                                                  |
| Caractéristiques des câbles                       | compatible avec la chaîne porte-câbles                      |
| Rayon de courbure, câblage mobile                 | 48 mm                                                       |
| Diamètre de câble                                 | 5.8 mm                                                      |
| Composition du câble                              | 1 x 4 x 0,15 mm <sup>2</sup> + 4 x 1 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Section nominale du fil                           | 0.15 mm <sup>2</sup>                                        |
| Degré de protection                               | IP65                                                        |
| Note sur le degré de protection                   | IP30 pour connecteur mâle Sub-D à l'état monté              |
| Température ambiante                              | -40 °C...80 °C                                              |

| Caractéristiques                                    | Valeur                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -5 °C...80 °C                      |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)     | Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)   | selon les prescriptions UK RoHS    |
| Conformité PWIS                                     | VDMA24364-Zone III                 |
| Note sur le matériau                                | Conforme à RoHS                    |
| Classe de protection anticorrosion CRC              | 0 - Aucun effet de corrosion       |
| Matériau de gaine du câble                          | TPE-U(PUR)                         |
| Couleur de gaine de câble                           | Noir                               |