



Electrodistributeur MHP4-M1H-3/20-QS-8-K

N° de pièce: 525204

FESTO

avec câble



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 3/2 monostable, ouvert |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Largeur | 18 mm |
| Débit nominal normal | 400 l/min |
| Pression de service | -0,9 ... 8 bar |
| Conception | Distributeur à siège à pression compensée |
| Type de rappel | Ressort mécanique |
| Degré de protection | IP65 |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Diamètre nominal | 4 mm |
| Dimension modulaire | 24 mm |
| Fonction d'échappement | réglable |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Commande manuelle auxiliaire | Monostable |
| Type de commande | direct |
| Sens d'écoulement | réversible avec restrictions |
| Pression de service réversible | -0,9 ... 0 bar |
| Fréquence de commutation maximale | 120 Hz |
| Temps de commutation Arrêt | 5 ms |
| Temps de commutation Marche | 10,5 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Caractéristiques de bobine | 24V DC: 5,6W |
| Variations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Fluide de service | Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température du fluide | -5 ... 40 °C |
| Température ambiante | -5 ... 40 °C |
| Poids du produit | 270 g |
| Connexion électrique | Câble |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Mode de fixation | sur barrette PR |
| Raccord pneumatique 11 | Embase |
| Raccord pneumatique 2 | QS-8 |
| Raccord pneumatique 33 | Embase |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière joints | HNBR NBR |
| Information matière corps | Zinc moulé sous pression revêtu |
| Information matière gaine de câble | PUR |
| Information matériau vis | Acier zingué |