Nœud de bus
CPX-FB23-24

Code article: 526176



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Protocole	CC-Link
Dimensions l x L x H	(y compris module d'interconnexion) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Poids du produit	115 g
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide PC
Affichage LED spécifique au produit	M : Modify, paramétrage PL : alimentation de puissance PS : alimentation de l'électronique, alimentation des capteurs SF : erreur système
Affichage LED spécifique au bus	Error : erreur de communication RD : réception de données Run : état de communication SD : émission de données
Diagnostic spécifique à l'appareil	Diagnostic orienté canal et module Sous-tension modules Mémoire de diagnostic
Eléments de commande	Micro-interrupteur DIL
Interface du bus de terrain	Connecteur femelle Sub-D, à 9 pôles Connecteur mâle Sub-D à assembler Barrette de bornes à vis, IP20
Capacité maximale d'adresses d'entrées	14 byte 32 byte 64 byte
Note relatives aux entrées	14 octets sur Rx (F23) 32 octets sur RWr (F23) 64 octets sur Rx, RWr (F24)
Capacité maximale d'adresses de sorties	14 byte 32 byte 64 byte

Caractéristiques	Valeur
Note sur les sorties	14 octets sur Ry (F23) 32 octets sur RWw (F23) 64 octets sur Ry, RWw (F24)
Paramétrage	Comportement de diagnostic Réaction de sécurité intrinsèque Forces de canaux Réglage du signal Paramètres du système
Vitesse de transmission	156 ... 10000 kbit/s
Fonctions supplémentaires	Représentation possible de l'état du système via les données de processus Interface diagnostic supplémentaire pour terminaux de dialogue
Plage de tension de service CC	18 V...30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation interne pour tension service nominale	Typ. 70 mA