

Servomoteur EMMT-AS-80-H-HS-RSB

Code article: 610908

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-15 °C...40 °C
Note sur la température ambiante	Jusqu'à 80 °C avec réduction de -1,5 % par degré Celsius
Altitude d'installation max.	4000 m
Note sur l'altitude d'installation max.	à partir de 1 000 m seulement avec réduction de -1,0 % par 100 m
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	CEI 60034
Classe thermique selon EN 60034-1	F
Température d'enroulement max.	155 °C
Catégorie de mesure selon EN 60034-1	S1
Surveillance de température	Transmission numérique de la température du moteur via EnDat 2.2
Construction du moteur selon EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Position de montage	Indifférente
Degré de protection	IP40
Note sur le degré de protection	IP40 pour arbre moteur sans joint à lèvres radiales IP65 pour arbre moteur avec joint à lèvres radiales IP67 pour carter de moteur, connectique comprise
Concentricité, coaxialité, battement axial selon DIN SPEC 42955	N
Qualité d'équilibrage	G 2,5
Couple d'enclenchement	< 1,0 % du couple de crête
Durée de vie du palier en conditions nominales	20000 h
Code d'interface, arrêt moteur	80P
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteurs hybrides
Raccord électrique 1, connectique	M23x1
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Degré d'encrassement	2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion

Caractéristiques	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Certificat de l'organisme d'émission	UL E342973
Tension de service nominale CC	565 V
Type de commutation de l'enroulement	Croix intérieure
Nombre de paires de pôles	5
Couple d'arrêt	4.3 Nm
Couple de torsion nominal	3.4 Nm
Couple de crête	13.5 Nm
Régime nominal	3000 1/min
Vitesse de rotation max.	6500 1/min
Vitesse de rotation mécanique max.	14000 1/min
Accélération angulaire	100000 rad/s ²
Puissance nominale du moteur	1070 W
Courant d'arrêt permanent	4.8 A
Courant nominal du moteur	3.8 A
Courant de pointe	21.7 A
Constante moteur	0.9 Nm/A
Constante de couple à l'arrêt	1 Nm/A
Constante de tension phase-phase	61.4 mVmin
Résistance d'enroulement phase-phase	2.21 Ohm
Inductivité de l'enroulement phase-phase	10.7 mH
Induction longitudinale de l'enroulement Ld (phase)	6.6 mH
Induction transversale de l'enroulement Lq (phase)	8 mH
Constante de temps électrique	7.2 ms
Constante de temps thermique	51 min
Résistance thermique	0.65 K/W
Bride de mesure	250 x 250 x 15 mm, acier
Moment d'inertie total en sortie	2.43 kgcm ²
Poids du produit	4750 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	120 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	620 N
Indicateur de position du rotor	Codeur absolu, monotour
Indicateur de position du rotor désignation constructeur	ECL 1118
Indicateur de position du rotor de nombre absolu de tours détectables	1
Interface de l'indicateur de position du rotor	EnDat 22
Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor	inductif
Indicateur de position du rotor, tension de service CC	5 V
Indicateur de position du rotor plage de tension de service CC	3.6 V...14 V
Indicateur de position du rotor, valeurs de position par tour	262144
Résolution d'indicateur de position du rotor	18 bit
Indicateur de position du rotor de précision du système de mesure d'angle	-120 arcsec...120 arcsec
Couple de maintien du frein	7 Nm

Caractéristiques	Valeur
Tension de service CC Frein	24 V
Consommation du frein	0.63 A
Puissance absorbée du frein	15 W
Résistance de bobine du frein	38.4 Ohm
Inductance de bobine du frein	900 mH
Temps de séparation du frein	45 ms
Temps de fermeture du frein	30 ms
Temporisation à l'enclenchement CC du frein	4 ms
Vitesse max. en marche à vide du frein	10000 1/min
Friction du frein max.	12000 J
	1
Travail de friction total du frein	2400 kJ
Moment d'inertie du frein	0.459 kgcm ²
Cycles de commutation de frein de maintien	10 millions de cycles à vide (sans travail de friction !)
MTTF, sous-composant	190 ans, indicateur de position du rotor
Efficacité énergétique	ENEFF (CN)/Classe 2