


# Raccord rapide en T TCK-1/8-PK-4-KU

Code article: 6263

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 3.4 mm                                                                                      |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Bord d'étanchéité                                                                           |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                                                |
| Modèle                                                 | Forme en T                                                                                  |
| Taille de fût                                          | 10                                                                                          |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                           |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                  |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                                            |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens                                                              |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                           |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                                                                              |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage G1/8                                                                               |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm<br>pour raccord cannelé de 4 mm de Ø intérieur avec écrou |
| Matériau d'écrou-raccord                               | POM                                                                                         |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                                             |
| Matériau du boîtier                                    | POM                                                                                         |
| Matériau de la vis creuse                              | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                                                        |
| Matériau du raccord orientable                         | POM                                                                                         |