

Raccord rapide CK-3/8-PK-6-KU

Code article: 6460

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	5.3 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Bord d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	7.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm pour raccord cannelé de 6 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau d'écrou-raccord	POM
Matériau du tourillon vissé	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS