

Chape de tige SGA-M12

Code article: 6523

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---------------------------------|
| Taille | M12 |
| Ecart radial +/- | 5 mm |
| Compensateur angulaire +/- | 120 deg |
| Position de montage | Indifférente |
| Raccord fileté | Filetage M12 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -40 °C...150 °C |
| Poids du produit | 222 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des boulons | Acier galvanisé |
| Matériau chape à rotule | Acier Galvanisé |
| Matériau du fusible | Acier à ressorts, galvanisé |