


# Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/4-R

Code article: 529683

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                 | Valeur                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille                                           | 6                                                        |
| Série                                            | MS                                                       |
| Position de montage                              | vertical +/- 5°                                          |
| Structure de construction                        | Filtre à charbon actif                                   |
| Protection de la cuve                            | Cage de protection en plastique                          |
| Pression de service                              | 0 bar...20 bar                                           |
| Débit normal max. pour classe de pureté de l'air | 900 l/min                                                |
| Fluide de service                                | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3:4:2].              |
| Classe de protection anticorrosion CRC           | 2 - Effets de corrosion moyens                           |
| Conformité PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Température de stockage                          | -10 °C...60 °C                                           |
| Aptitude alimentaire                             | voir Informations complémentaires sur les matériaux      |
| Classe de pureté de l'air en sortie              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3:4:1]               |
| Température du fluide                            | 5 °C...30 °C                                             |
| Teneur en huile résiduelle                       | 0.003 mg/m³                                              |
| Température ambiante                             | -10 °C...60 °C                                           |
| Poids du produit                                 | 600 g                                                    |
| Mode de fixation                                 | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires<br>Au choix : |
| Raccord pneumatique 1                            | G1/4                                                     |
| Raccord pneumatique 2                            | G1/4                                                     |
| Note sur le matériau                             | Conforme à RoHS                                          |
| Matériau du filtre                               | Charbon actif                                            |
| Matériau du boîtier                              | Aluminium moulé sous pression                            |
| Matériau de cuve                                 | PC                                                       |