Venturi
VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1-A

Code article: 532643





Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal de la buse Laval	0.95 mm
Dimension modulaire	14 mm
Type de construction du silencieux	ouvert
Position de montage	Indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	Standard débit d'aspiration élevé
Fonction intégrée	Distributeur d'impulsions d'éjection, pneumatique Silencieux ouvert
Structure de construction	Forme en T
Pression de service au débit d'aspiration max.	5 bar
Pression de service	1 bar...8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère	40.5 l/min
Temps de mise sous pression à une pression de service nominale	0.62 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 °C...60 °C
Recommandation pour le nettoyage	Eau savonneuse
Niveau de pression sonore à pression service nominale	72 dB(A)
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	0.5 Nm
Poids du produit	50 g
Mode de fixation	avec trou débouchant avec rail DIN Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 3	Silencieux ouvert
Raccord de vide	G1/8
Matériau filetage de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la buse réceptrice	POM
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide Renforcé de POM
Matériau du silencieux	PE
Matériau de vis	Acier
Matériau de buse émettrice	Alliage d'aluminium corroyé