

Filtre à charbon actif LFX-1/2-D-MIDI

Code article: 532783

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Filtre à charbon actif Filtre à fibres
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Débit normal maximum recommandé	900 l/min
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	900 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 4 : 1] Gaz inertes
Température du fluide	5 °C...30 °C
Teneur en huile résiduelle	0.003 mg/m³
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	816 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec équerre-support Au choix :
Raccord pneumatique	G1/2
Raccord pneumatique 1	Embase G1/2
Raccord pneumatique 2	Embase G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	Charbon actif Mailles textiles

Caractéristiques	Valeur
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC