

# Bobine VACS-C-C1-16B

Code article: 8025334

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                               | Valeur                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Position de montage                                            | Indifférente                                                                    |
| Conforme à la norme                                            | IEC 61010-1                                                                     |
| Facteur de marche                                              | 100%                                                                            |
| Classe d'isolation                                             | H                                                                               |
| Caractéristiques de bobine                                     | 110/120 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 2,8 VA, puissance de maintien 1,9 VA |
| Résistance à la tension de choc                                | 2.5 kV                                                                          |
| Degré d'encrassement                                           | 3                                                                               |
| Fluctuations de tension admissibles                            | +/- 10 %                                                                        |
| Certification                                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                       |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)                | Selon la directive européenne relative aux basses tensions                      |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)              | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques                     |
| Certificat de l'organisme d'émission                           | UL MH18122                                                                      |
| Limitation de température ambiante et de température de fluide | -10 - 50 °C                                                                     |
| Classe de protection anticorrosion CRC                         | 2 - Effets de corrosion moyens                                                  |
| Conformité PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Température du fluide                                          | -10 °C...50 °C                                                                  |
| Degré de protection                                            | IP65                                                                            |
| Température ambiante                                           | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Poids du produit                                               | 34.8 g                                                                          |
| Raccord électrique                                             | Forme C<br>selon EN 175301-803                                                  |
| Mode de fixation                                               | Avec écrou moleté                                                               |
| Note sur le matériau                                           | Conforme à RoHS                                                                 |
| Matériau du boîtier                                            | PA<br>Acier                                                                     |
| Matériau de bobine                                             | Cuivre<br>Acier<br>Thermoplastique                                              |
| Matériau d'enroulement                                         | Cuivre                                                                          |