

Lubrificateur MS12N-LOE

Code article: 535044

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Pression de service	1 bar...16 bar
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	400 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 °C...60 °C
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	Alliage d'aluminium corroyé