

Distributeur de mise en pression et d'échappement rapide MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8

Code article: 8038489

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	MS
Taille	6
Dimension modulaire	62 mm
Fonction de sécurité	Mise à l'échappement Prévention d'une mise en marche intempestive (mise sous pression)
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	Mise à l'échappement/SIL 3 Prévention d'une mise en marche intempestive (mise sous pression) / SIL 3
Niveau de performance (PL)	Mise à l'échappement/Catégorie 3, niveau de performance PL d Prévention d'une mise en marche intempestive (mise sous pression)/ jusqu'à catégorie 3, niveau de performance PL d
Note concernant la dynamisation forcée	Fréquence de commutation minimale 1/mois
Structure de construction	Clapet
Chevauchement	recouvrement négatif
Mode d'actionnement	électrique
Alimentation en air de pilotage	interne
Principe d'étanchéité	souple
Fonction d'échappement	sans étranglement
Principe de détection de position	Principe du piston magnétique
Conforme à la norme	DIN EN ISO 13849-1 DIN EN ISO 13849-2
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Type de rappel	ressort mécanique
Mode de pilotage	piloté
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé Fonction de mise sous pression
Pression de service	0.35 MPa...1 MPa 3.5 bar...10 bar
Valeur C	19.3 l/sbar
Valeur b	0.21
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	4300 l/min
Débit normal, échappement 6 -> 0 bar	9000 l/min
Fréquence de commutation max.	0.5 Hz

Caractéristiques	Valeur
Temps de commutation désactivé	40 ms
Temps de commutation activé	130 ms
Facteur de marche	100%
Témoin d'état du signal	LED Sorties de commutation
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 1,8 W
Tension de service nominale CC	24 V
Fluctuations de tension admissibles	+10 % / -15 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 avec connecteur femelle
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Température de stockage	-10 °C...50 °C
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Certification	RCM Mark
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux machines Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK pour les machines selon les prescriptions UK RoHS
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	1900 g
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1
Raccord électrique	2 pôles 2x connecteur mâle Forme C selon EN 175301-803
Raccord électrique, capteur de proximité	2x câble avec connecteur 3 pôles M8 Raccord orientable
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié