

# Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3:J120-WP

Code article: 8042672

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 6                                                                                                                    |
| Série                                           | MS                                                                                                                   |
| Sécurité anti-déclenchement                     | Bouton tournant avec verrouillage avec accessoires verrouillables                                                    |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                                                                      |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                                                                                |
| Purgeur de condensats                           | Manuelle par rotation                                                                                                |
| Structure de construction                       | Distributeur de mise en circuit<br>Filtre-manodétendeur avec manomètre                                               |
| Fonction du régulateur                          | Pression de sortie constante avec compensation de la pression d'alimentation avec échappement secondaire Avec reflux |
| Protection de la cuve                           | Cage de protection en plastique                                                                                      |
| Indicateur de pression                          | avec manomètre                                                                                                       |
| Pression de service                             | 0.8 bar...18 bar                                                                                                     |
| Plage de réglage de pression                    | 0.5 bar...7 bar                                                                                                      |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 5500 l/min                                                                                                           |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                                                            |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)                                            |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                       |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                    |
| Température de stockage                         | -10 °C...60 °C                                                                                                       |
| Aptitude alimentaire                            | voir Informations complémentaires sur les matériaux                                                                  |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                           |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                                                                       |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                                                                       |
| Poids du produit                                | 1100 g                                                                                                               |
| Mode de fixation                                | Avec accessoires                                                                                                     |
| Raccord pneumatique 1                           | G1/2                                                                                                                 |
| Raccord pneumatique 2                           | G1/2                                                                                                                 |

| Caractéristiques      | Valeur                        |
|-----------------------|-------------------------------|
| Raccord pneumatique 3 | G1/2                          |
| Note sur le matériau  | Conforme à RoHS               |
| Matériau du boîtier   | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de cuve      | PC                            |