

Distributeur à levier oscillant VMEF-VRT-M32-M-G18

Code article: 8048971

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable
Mode d'actionnement	mécanique
Largeur	20 mm
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	750 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Structure de construction	Actionneur quart de tour Siège de clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal	5.6 mm
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	Direct
Sens d'écoulement	Réversible
Chevauchement	Recouvrement nul
Vitesse d'actionnement max. avec actionnement latéral	1 m/s
Fréquence de commutation max.	2.5 Hz
Angle de came	45 deg
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Note sur la température ambiante	Influence de la chaleur sur l'usure
Couple d'actionnement	1.2 Nm
Poids du produit	178 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8

Caractéristiques	Valeur
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Renforcé de polyamide
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé