


Kit axial
EAMM-A-M80-68GA
Code article: 8063566

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	26.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	151 kgmm ²
Couple transmissible	48 Nm
Poids du produit	911 g
Code d'interface, actionneur	M80
Code d'interface moteur In	68GA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS