# Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3T-B2-PA10

Code article: 8070258



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Structure de construction | Vanne à boisseau sphérique à 3 voies<br>Actionneur quart de tour |
| Mode d'actionnement | pneumatique |
| Position de montage | Indifférente |
| Mode de fixation | Montage sur tuyauterie |
| Raccord de vanne | Rp1/4 |
| Indication de la position de commutation | Sens de la fente = sens d'écoulement |
| Diamètre nominal DN | 8 |
| Pression de service | 5.5 bar...8 bar |
| Pression nominale de vanne PN | 25 |
| Fluide | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Gaz inertes<br>Eau - pas de vapeur d'eau<br>Liquides neutres |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Point de rosée au moins 10 °C en dessous de la température ambiante et du fluide<br>Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Température du fluide | -20 °C...130 °C |
| Température ambiante | -20 °C...80 °C |
| Débit Kv type T carré | 5.9 m³/h |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
| Référence matériau du boîtier | CW617N |
| Matériau joints d'étanchéité | HNBR<br>PTFE |
| Matériau de bille | Laiton; chromé |
| Référence matériau bille | CW614N |
| Matériau d'arbre | Laiton |
| Référence matériau d'arbre | CW614N |

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Poids du produit | 1511 g |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |