


Câble de liaison NEBL-T12G4-E-15-N-LE4

Code article: 8080793

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-111
Certification	c UL us - Listed (OL)
Certificat de l'organisme d'émission	UL E504946
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Poids du produit	1556 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	ronde
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	M12x1, codage T selon EN 61076-2-111
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	4
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	4
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	4
Plage de tension de service CC	0 V...63 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	12 A
Résistance à la tension de choc	1.5 kV
Blindage	non
Longueur de câble	15 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	42 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	84 mm
Diamètre de câble	8.4 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,25 mm
Composition du câble	4 x 1,5 mm²

Caractéristiques	Valeur
Section nominale du fil	1.5 mm ²
Extrémités de fils	Gaine retirée
Degré de protection	IP65 IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-25 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-25 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de gaine de câble	Noir
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau de verrouillage à vis	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau des contacts à fiche	Laiton
Matériau de gaine isolante	PP