


Vérin électrique EPCC-BS-45-150-3P-A

FESTO

Code article: 5428863



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	45
Course	150 mm
Réserve de course	0 mm
Filetage de la tige de piston	M10x1,25
Jeu axial d'inversion	100 µm
Diamètre de la vis	10 mm
Pas de la vis	3 mm/U
Angle de torsion max. de la tige de piston +/-	1 deg
Position de montage	Indifférente
Extrémité de la tige de piston	Filetage
Type de moteur	Moteur pas à pas Servomoteur
Détection de position	Pour capteur de proximité
Structure de construction	Vérin électrique avec vis à billes
Type de vis	Vis à billes
Sécurité anti-rotation/guidage	à palier lisse
Accélération max.	5 m/s ²
Vitesse de rotation max.	3600 1/min
Vitesse maximale max.	0.18 m/s
Vitesse max. de mise en référence	0.01 m/s
Répétabilité	±0,02 mm
Facteur de marche	100%
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14	Classe 9 selon ISO 14644-1
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP40

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	0 °C...60 °C
Energie d'impact aux fins de course	0.012 J
Couple moteur max.	0.4 Nm
Couple max. Mx	0 Nm
Couple max. My	2.9 Nm
Couple max. Mz	2.9 Nm
Force radiale max. au niveau arbre d'entraînement	180 N
Poussée max. Fx	450 N
Couple moteur à vide	0.08 Nm
Valeur indicative de charge utile, horizontal	60 kg
Valeur indicative de charge utile, verticale	30 kg
Moment d'inertie JH par mètre de course	0.0503 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JL par kg de charge utile	0.0023 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JO	0.0109 kgcm ²
Intervalle d'entretien	Graissage à vie
Masse déplacée à 0 mm de course	179 g
Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course	4.9 g
Poids de base à 0 mm de course	555 g
Poids additionnel par 10 mm de course	41 g
Mode de fixation	Avec taraudage Avec accessoires
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé lisse
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau d'écrou de broche	Acier
Matériau vis	Acier à roulement